



UM30A5

**Barra de cobre perf. M6 30x10 l.880**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora	10 - 10 mm
Altura do barramento	30 mm
Comprimento do barramento	880 mm

**Equipamento**

Número de secções	1
-------------------	---

**Materiais**

Material	Cobre
----------	-------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim