



UM30A5

QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 630A 30X10MM,880MM

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Διαστάσεις

Πλάτος/πάχος διανομής	10 - 10 mm
Ύψος μπάρας ιανομής	30 mm
Μήκος μπάρας	880 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
----------------------------	---

Υλικά

Υλικό	Χαλκός
-------	--------

Εξοπλισμός

Τύπος μπάρας διανομής	Επίπεδο
-----------------------	---------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι