



75663775



## Tastsensor met therm. 3-v, berker K.1, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

Hoogte 111,10 mm

Breedte 70,90 mm

Diepte 14,35 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Scherm

Met display Ja

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Met ventielbeschermingsfunctie

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/  
warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde  
berekening