



FR32S

Väggskåp, IP55, Skyddsklass II, djup 275 mm, höjd 500 mm bredd 550 mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	500 mm
Bredd	550 mm
Djup	275 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4

##### Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

##### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

##### Utrustning

Antal rader	3
-------------	---

##### Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Enkeldörr

##### Elektrisk ström

Märkström	800 A
-----------	-------

##### Spänning

Märkspänning	690 - 690 V
--------------	-------------

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----