



HW4P316FB

### Interruptor automático ACB HW4 1600A 3P 120kA fijo unidad de disparo sentinel

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	120 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	100 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	100 kA

##### Endurancia

Número de maniobras mecánicas	20000
-------------------------------	-------

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

##### Resistencia

Resistencia interna	7 $\mu\Omega$
---------------------	---------------

##### Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

##### Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí