



M58029010

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	40 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

