



M58029010

**Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	40 mm

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

**Einstellungen**

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK07
--------------------	------

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

