



WS225

**UAE Steckdose 8-polig geschirmt, Cat.6, SNAP IN 4,6 mm, fBeschr.feld, Systo, w.**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	STP
-----------------------	-----

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Seidenmatt
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	45 mm
Breite	22 mm
Tiefe	38,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

**Konnektivität**

Auslassrichtung Datendose	Gerade
Montageart	Klemmbefestigung Vertieft Schnappbefestigung

**Ausstattung**

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Texte**

Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
Schirmung	Gehäuse geschirmt
Tragplatte/Tragring	Ohne Tragring

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja