



75663785



Tastsensor 3fach mit RTR, Display B.3/B.7

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Funktionen

| | |
|--------------------|----|
| Mit Raumthermostat | Ja |
|--------------------|----|

Abmessungen

| | |
|--------|-----------|
| Höhe | 110,80 mm |
| Breite | 55,80 mm |
| Tiefe | 13,85 mm |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Betätigungs punkte | 8 |
|-------------------------------|---|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-----------------|----|
| Mit LED Anzeige | Ja |
|-----------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7021 |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Glanzgrad | Glänzend |

Zubehör

| | |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

Bildschirm

| | |
|-------------|----|
| Mit Display | Ja |
|-------------|----|

Texte

| | |
|-------------|--|
| Funktion | Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen Mit Ventilschutzfunktion |
| Betriebsart | Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz- Betrieb |
| Schutz | Mit Demontageschutz |
| Temperatur | Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |