



FR35E

Schrank, univers, IP55/I, 500x1300x275mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 500 mm |
| Breite | 1300 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1.50 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------|----------------|
| Schutzart IP | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schliessungstyp | Ohne Schloss |
| Stossfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl Felder | 5 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Doppeltür, asymmetrisch |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|