



FWB42A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, 2x4 Reihen, 650x550x161mm, ohne Klemme

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	8
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	96
---------------	----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klinke

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----