



FWB42D

**Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x550x161**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	650 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	165 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP44
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	3-bodová páka
Mechanická odolnost IK	IK09

**Vybavení**

Počet polí v šířce	2
Počet otvorů v desce příruby	4

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	4
-----------------------	---

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

**Ilustrace a výkresy**

