



VQ12129005

Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Profondeur de montage | 84 mm |
| Largeur d'encastrement | 244 mm |
| Longueur d'intégration | 244 mm |
| Longueur | 263 mm |
| Largeur | 263 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm |

Configuration

| | |
|---|-----|
| Taille de l'installation (installations sous sol) | Q12 |
|---|-----|

Installation, montage

| | |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton | Oui |
| Adapté à un usage extérieur | No |
| Compatible avec l'installation en faux plancher | Oui |
| Adapté au nettoyage humide | No |

Notice

| | |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

Matières

| | |
|---------|----------------|
| Matière | Polyamide (PA) |
|---------|----------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|---|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 5 kN |
|---|------|

Plastron, porte

| | |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|---|------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 3 kN |
|---|------|

Fonctions

| | |
|-------------------------------------|-----|
| cConvient pour les goulottes de sol | Oui |
|-------------------------------------|-----|

Forme

| | |
|-------|-------|
| Forme | Carré |
|-------|-------|

Textes

| | |
|-----------------|--|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|--|

Matières

| | |
|----------|--------------|
| Couleur | Noir intense |
| Code RAL | 9005 |

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 1 |
|---------------------------|---|

Equipement

| | |
|--|----|
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 12 |
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 12 |
| Nombre de boîte d'appareillage | 3 |
| Nombre de boîtiers de dispositifs | 3 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP30 |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

