



VQ12129005

**Installatiedoos Q12 244x244mm zwart voor 12mm vloerafdekking**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Inbouwlengte	244 mm
Lengte	263 mm
Breedte	263 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

**Configuratie**

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
--	-----

**Installatie, montage**

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Materiaal**

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

**Deksel, deur**

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

**Functies**

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

**Vorm**

Vorm	Vierkant
------	----------

**Teksten**

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

**Materiaal**

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	1
---------------------------	---

**Uitrusting**

Aantal stopcontacten	12
Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal apparaatbehuizingen	3
Aantal stopcontactdozen	3

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

