



VQ12129005

Tampa encas. Quadrado 244x244 24M Preta 12mm

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	84 mm
Largura incorporada	244 mm
Comprimento para embutir	244 mm
Comprimento	263 mm
Largura	263 mm
Espessura do rebaixo do tapete	12 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12
------------------------------------------------	-----

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

Condições de utilização

	5 kN
--	------

Tampa, porta

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

Condições de utilização

	3 kN
--	------

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Forma

Forma	Quadrado
-------	----------

Textos

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005

Ligações

Número de entradas de condutores	1
Número de tomadas SCHUKO	12

Equipamento

Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim