




VQ12129005

Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

Rozměry

Vestavěná hloubka	84 mm
Vestavěná šířka	244 mm
Vestavěná délka	244 mm
Délka	263 mm
Šířka	263 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	12 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	Q12
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
----------	---------------

Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Tvar

Tvar	Čtvercový
------	-----------

Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

Materiál

Barva	Černá – jet black
Kód RAL	9005

Připojení

Počet vstupů potrubí	1
Počet zásuvek SCHUKO	12

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	12
Počet zásuvkových boxů	3

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano