



VQ12129005

**ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 244x244mm ΜΑΥΡΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Ναι

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	84 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	244 mm
Ενσωματωμένο μήκος	244 mm
Μήκος	263 mm
Πλάτος	263 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	12 mm

**Ρύθμιση**

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	Q12
---	-----

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Όχι

**Οδηγίες**

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

**Υλικά**

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
---	------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

**Λειτουργίες**

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

**Σχήμα**

Σχήμα	Τετράγωνο
-------	-----------

**Κείμενο**

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

**Υλικά**

Χρώμα	Jet black
Κωδικός RAL	9005

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
--------------------------------------	---

**Εξοπλισμός**

Αριθμός υποδοχών SCHUKO	12
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	12
Αριθμός κουτιών εξόδου	3
Αριθμός πλακιδίων	3

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

#### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

