



61390640

**Trekschak. uit/wissel 10 AX, opbouwserie, wit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Materiaal**

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Afmetingen**

Afmetingen	61 x 61 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

**Teksten**

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Schakelmodus	Uit/omschakelen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja