



61390640

Prekidač, potezni, izmjenični, NŽ, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 1013

Obrada površine Sjajno

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Dimenzije

Dimenzije 61 x 61 mm

Ugrađena dubina 0 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Promjena načina rada Off/izmjenični

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da