



61390640

Prekidač, potezni, izmjenični, NŽ, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------------------	------------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	1013
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element
-----------------------	-----------------

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
Sa montažom putem krala	Ne

Dimenzije

Dimenzije	61 x 61 mm
Ugrađena dubina	0 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Potezna špaga/konopac
-------------------------	-----------------------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Tekst

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Promjena načina rada	Off/izmjenični

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da