



FWB41A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 48PLE, 1x4 Reihen, 650x300x161mm, ohne Klemme

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 4    |
| Anzahl Reihen                | 4    |
| Anzahl Felder                | 1    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Nein |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 48 |
|---------------|----|

##### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 650 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe  | 165 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anzahl Schranktüren        | 1      |
| Anzahl der Schlösser       | 0      |
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 4 |
|---------------------------------------|---|

##### Konnektivität

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Sicherheit

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss    |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|