



FWB41S

Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 650x300x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	48
-------------------	----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	165 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Largeur en modules	12

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
