



FWB41S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x300x161 mm, 48M, QuickConnect, puna vrata

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

|   |              |
|---|--------------|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne           |
| Montiranje na                           | Nadgradna/NŽ |

**Električna struja**

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 125 A |
|----------------|-------|

**Oprema**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Broj šina             | 4  |
| Broj redova           | 4  |
| Broj sekcija u širinu | 1  |
| Sa bravom             | Ne |
| Ima N klemni blok     | Da |

**Kapacitet**

|             |    |
|-------------|----|
| Broj modula | 48 |
|-------------|----|

**Funkcije**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ima glavnu zaštitnu sklopku | Ne |
| Sa uvodima za provodnike    | Da |

**Dimenzije**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Visina          | 650 mm |
| Širina          | 300 mm |
| Dubina          | 165 mm |
| Ugrađena visina | 650 mm |

**Poklopac, vrata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 1 |
|-------------------|---|

**Dimenzije**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ugrađena širina | 300 mm |
|-----------------|--------|

**Poklopac, vrata**

|            |   |
|------------|---|
| Broj brava | 1 |
|------------|---|

**Dimenzije**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Ugrađena dubina      | 161 mm |
| Broj jedinica širine | 12     |

**Poklopac, vrata**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Vrsta ručke                | Ručica sa dizajnom šarke |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne                       |

**Veza**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Broj uvoda za vodiče | 4 |
|----------------------|---|

**Povezivost**

|               |            |
|---------------|------------|
| Vrsta montaže | NŽ montaža |
|---------------|------------|

**Materijali**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materijal | Željezo      |
| RAL kod   | 9010         |
| Boja      | Čista bijela |

**Oprema**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Da |
| Ima montažnu ploču            | Ne |

---

**Sigurnost**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II |
| Otpornost na udarce IK        | IK09                 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44                 |
| Vrsta zaključavanja           | Bez brave            |
| Ispitivanje užarenom žicom    | 750 °C               |

**Održivost**

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|