



FWB42S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 8    |
| Anzahl Reihen                | 4    |
| Anzahl Felder                | 2    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Ja   |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 96 |
|---------------|----|

##### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

##### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Höhe       | 650 mm |
| Breite     | 550 mm |
| Tiefe      | 165 mm |
| Einbauhöhe | 650 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

##### Abmessungen

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 550 mm |
|--------------|--------|

##### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |
|----------------------|---|

##### Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 161 mm |
|-------------|--------|

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 8 |
|---------------------------------------|---|

##### Konnektivität

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

---

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Werkstoff**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |
|--------------------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss    |
| Glühdrahttest                  | 750 °C          |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|