



FWB43A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, 3x4 Reihen, 650x800x161mm, o. Klemme

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	84
---------------	----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klinke

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	12
---------------------------------------	----

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----