



HXE051H

Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 24В DC

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	0,70 VA
-------------------------------------	---------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Напруга

Командна напруга AC	0 - 0 V
---------------------	---------

Командна напруга DC	24 - 24 V
---------------------	-----------

Функції

Із затримкою	Так
--------------	-----