



M61138014

**Endstück schnittkasierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 15x15mm braun**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 15 mm |
| Breite | 15 mm |

**Werkstoff**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| Farbe      | Braun                  |
| RAL Nummer | 8014                   |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Konfiguration**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Schnittkasierend | Nein                                   |
| Montageart       | Schraubanschluss<br>Schnappbefestigung |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |