



SN116P

**Toma de corriente Schuko con piloto luminoso 10/16A, 2P+T, 230V**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

16 A

**Tensión**

Tensión nominal

250 - 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour

Gris claro

Código RAL

7035

Tratamiento

Lacado

**Dimensiones**

Altura

75 mm

Anchura

44 mm

Profundidad

67 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

40 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en

Perfil DIN

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Tipo de montaje

Montaje con tornillos

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

SCHUKO

Inserto central girado

No

Con tapa abatible

No

Con contacto de tierra de protección redondo

No

Con lámpara de señal

Sí

**Capacidad**

Número de módulos

2,50

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP20

**Texto**

Inscripción

Sin inscripción

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí