



SN116P

Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig en indicatielampje

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	67 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Ja

Capaciteit

Aantal modules	2,50
----------------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja