



SN116P

Tomada 2P+T tipo "schuko" c/indic. 2,5M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento-claro

Código RAL 7035

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 75 mm

Largura 44 mm

Profundidade 67 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Sim

Capacidade

Número de módulos 2,50

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Identificação

Com impressão Não

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim