



VF104PD

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Vybavení

Počet lišt 1

Počet řad v rozvaděči 1

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 4

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 225 mm

Šířka 204 mm

Hloubka 97,50 mm

Vestavěná výška 189 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Rozměry

Vestavěná šířka 170 mm

Kryt, dveře

Počet zámků 0

Rozměry

Vestavěná hloubka 72 mm

Počet jednotek šířky 4

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

Bezpečnost

Třída izolace Třída izolace

Mechanická odolnost IK IK07

Bezpečnost

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano