



FWB44S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, H:650xB:1050xT:161mm, QuickConnect

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	16
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

**Kapazität**

Anzahl Module	192
---------------	-----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

**Abmessungen**

Höhe	650 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1

**Abmessungen**

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

<b>Sicherheit</b>	
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C
<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja