



FWB44S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, H:650xB:1050xT:161mm, QuickConnect

### Technische Eigenschaften

#### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

#### Ausstattung

Anzahl der Schienen	16
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

#### Kapazität

Anzahl Module	192
---------------	-----

#### Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

#### Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	650 mm

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

#### Abmessungen

Einbaubreite	1050 mm
--------------	---------

#### Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

#### Abmessungen

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

#### Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

#### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

#### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

#### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	16
---------------------------------------	----

#### Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

---

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

---

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----