



LFR701209010T2

Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 7x12mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Höhe | 7 mm |
| Breite | 12 mm |
| Länge | 20000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 84 - 84 mm ² |

Kapazität

| | |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 0 |
|---------------------------------------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiss |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP40 |

Normen

| | |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Mit Kabelhalteklemme | Nein |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Abbildungen | Zeichnungen

