



WH36140400A

### robusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
| Nombre de pôles           | 2      |

##### Matière

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur               | Blanc de sécurité |
| Finition              | Mat               |
| Matière               | Thermoplastique   |
| Traitement de surface | Non traité        |
| Transparent           | Non               |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 86 mm |
| Largeur                              | 86 mm |
| Profondeur                           | 51 mm |
| Profondeur de montage                | 17 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34 mm |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Commandes et indicateurs

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Nombre de touches       | 2                      |
| Type de bouton poussoir | Double bouton-poussoir |
| Contact d'acquiescement | Non                    |

##### Connectivité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect |
|---------------------------|--------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

##### Textes

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Inscription          | Sans inscription                          |
| Type de commutation  | Série contact inverseur à bouton-poussoir |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect      |

##### Convient pour

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| robusto encastré / robuste montage en saillie |
|-----------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|