



WH36140400A



robusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %

Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 51 mm

Profondeur de montage 17 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Optique

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Montage individuel ou associé

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Textes

Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----