



WS260

## Systo 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, wit

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type connector/steker | Cinch |
|-----------------------|-------|

#### Materiaal

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kleur                   | Helderwit          |
| RAL-code                | 9010               |
| Afwerking oppervlakte   | Zijdemat           |
| Materiaal               | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt             |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 45 mm |
| Breedte                  | 45 mm |
| Diepte                   | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Richting van uitgang van data-aansluiting | Recht                                          |
| Aansluitwijze                             | Klembevestiging<br>Verzonken<br>Klemverbinding |

#### Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Nee |
| Met stofbescherming | Nee |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tekst                | Zonder tekstveld |
| Draagplaat/draagring | Zonder draagring |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |