



WS260

Zásuvka audio 45x45mm, 2x CINCH

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Cinch
------------------------	-------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Hedvábně matný
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

Konektivita

Směr výstupu datové zásuvky	Přímý
Druh montáže	Upevnění svorkou Zapuštěný Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Popis	Bez popisu
Nosná deska/nosný rám	Bez nosného kroužku

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano