



WS265

## systo Gniazdo USB 2M biały

### Właściwości techniczne

#### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | USB |
|------------------|-----|

#### Materiały

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolor                   | Czysta biel          |
| Kod RAL                 | 9010                 |
| Wykończenie powierzchni | Satynowe wykończenie |
| Materiał                | Poliwęglan (PC)      |
| Obróbka                 | Lakierowany          |

#### Wymiary

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 45 mm    |
| Szerokość                   | 45 mm    |
| Głębokość                   | 33,50 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 40 mm    |

#### Łączność

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kierunek wyjścia gniazda danych | Prosty                                                  |
| Rodzaj montażu                  | Montaż zaciskowy<br>Wpuszczany<br>Mocowanie na zatrzask |

#### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ekranowany              | Nie |
| Z ochroną przeciwpyłową | Nie |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Oznaczenie                   | Bez oznakowania         |
| Płytki nośna/pierścień nośny | Bez pierścienia nośnego |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |