



WS266

systo Gniazdo audio XLR żeńskie zaciski śrubowe 2M biały

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	XLR
------------------	-----

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	35 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm

Łączność

Kierunek wyjścia gniazda danych	Prosty
Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany Mocowanie na zatrzask

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez oznakowania
Płytką nośna/pierścień nośny	Bez pierścienia nośnego