



WH25184800C

kallysto.line ENC complet: Poussoir à clé F/2 pôles/1->0/30°KABA8 Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

25 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Clé

Nombre de pôles

2

Matière

Couleur

Ultra blanc

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

92 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

69 mm

Profondeur de montage

7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

62 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation

2NO, bornes d'entrée séparées

Convient pour

kallysto encastré