



WH25184803C

**kallysto.line ENC complet: Poussoir à clé F/2 pôles/1->0/30°/KABA8 Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 25 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 2

**Matière**

Couleur Gris clair

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 69 mm

Profondeur de montage 7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 62 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui