




WL1143



**Zásuvka se zemnicím kolíkem, s clonkami a víčkem, IP44, černá mat**

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 35 °C |
|------------------|-------------|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiál

|       |       |
|-------|-------|
| Barva | Černá |
|-------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Kód RAL | 9004 |
|---------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Materiál | Kov<br>Umělá hmota |
|----------|--------------------|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Povrch | Neošetřený<br>Lakované |
|--------|------------------------|

##### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 71 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 71 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 47 mm |
|---------|-------|

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm |
|----------------------------------------------------|-------|

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

##### Konektivita

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
|---------------|-----------------|

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Druh montáže | Upevnění příchytkou<br>Šroubovací přípojka |
|--------------|--------------------------------------------|

##### Vybavení

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | Uzemňovací kolík |
|-----------------------------------------|------------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Otočná středová vložka | Ne |
|------------------------|----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Se zavěšeným víkem | Ano |
|--------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem | Ano |
|--------------------------------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Se signálním svítidlem | Ne |
|------------------------|----|

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Kryt, dveře

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Typ víka | Výklopný kryt se vrátí zpět |
|----------|-----------------------------|

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 0 |
|--------------|---|

##### Bezpečnost

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano |
|-----------------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK02 |
|------------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
|--------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| S funkčním osvětlením | Ne |
|-----------------------|----|

**Texty**

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Potisk  | Bez potisku                               |
| Kryt    | Centrální krycí deska                     |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |

**Vhodné pro**

lumina

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|