



10438982

Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, wit, glz.

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Wit |
| RAL-code | 1013 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|--------------|--------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Diepte | 42 mm |
| Inbouwdiepte | 37 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal Verticaal |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|--------------|--|
| Montagewijze | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|--|

Geschikt voor

| |
|----------------|
| S.x/B.x S.1 |
|----------------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|