




BKWD400070

Kabelový kanál s vanou 400 70-110 těsnící

Technické vlastnosti

Rozměry

Šířka	400 mm
Délka	2400 mm
Vnitřní průřez vodiče	22270 - 22270 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	92
---	----

Rozměry

Minimální výška potěru	70 mm
Rozsah nivelace	70 - 110 mm

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

Rozměry

Počet vestavěných jednotek	3
----------------------------	---

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Vybavení

Počet oddílů	1 - 1
S přepážkou	Ne

Instalace, montáž

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

Materiál

Materiál	Ocel
Materiál dna bočnice	Ocel

Kryt, dveře

Materiál krytu	Ocel
Kryt pro ošetření	Pozink

Funkce

Základna oddělitelná od hlavního těla	Ano
---------------------------------------	-----

Materiál

Povrch	Pozink
--------	--------

Funkce

S průchozím dnem	Ano
------------------	-----

Kryt, dveře

Montážní otvor krytu	Ne
Upevnění víka zaklapnutím	Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

