




5210281



### KVM-10/2 Klingelplatte 10/2 UP Edelstahl ESTA

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Edelstahl
-----------	---------------------

##### Glanzgrad

Werkstoff Ruftaster	Matt
---------------------	------

##### Oberfläche

Oberfläche	Gebürstet
------------	-----------

#### Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

#### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	10
------------------	----

#### Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------