



FU32AN

Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+1fila,24M,687x550x182mm s/puerta

Características técnicas

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	3
Número de filas	3
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	72
-------------------	----

Dimensiones

Altura	687 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	182 mm
Anchura de instalación	550 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	24

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Materiales

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----