



FU32AN

vega D enc. p/completar a.687, 24M

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Adequado para utilização no exterior | Não       |
| Montagem                             | Encastrar |

#### Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 160 A |
|------------------|-------|

#### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 3   |
| Número de filas            | 3   |
| Número de secções          | 2   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Não |

#### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 72 |
|-------------------|----|

#### Dimensões

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Altura                        | 687 mm |
| Largura                       | 600 mm |
| Profundidade                  | 182 mm |
| Largura incorporada           | 550 mm |
| Profundidade da montagem      | 110 mm |
| Número de unidades de largura | 24     |

#### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

#### Ligações

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de entradas de condutores | 4 |
|----------------------------------|---|

#### Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Código RAL | 9010              |
| Cor        | Branco puro       |

#### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Não |
| Possui placa de montagem                     | Não |

#### Índice de proteção

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Classe de proteção    | Classe de isolamento II |
| Índice de proteção IP | IP30                    |
| Recebe fechadura      | Sem bloqueio            |

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|