




BKWD400060

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Largeur            | 400 mm                        |
| Longueur           | 2400 mm                       |
| Section intérieure | 18430 - 18430 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 76 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

#### Dimensions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hauteur minimale de la chape | 60 mm       |
| Plage de nivellement         | 60 - 100 mm |

#### Conditions d'utilisation

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 3 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface                 | 2 kN |

#### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'unités d'installation intégrées | 3 |
|------------------------------------------|---|

#### Equipement

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Avec cloison            | Non   |

#### Installation, montage

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ouverture de montage | Sans |
|----------------------|------|

#### Matière

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Matière                                  | Acier |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Acier |

#### Cache, porte

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Matériau du couvercle | Acier  |
| Couverture de surface | Zingué |

#### Fonctions

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal | Oui |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

#### Matière

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Traitement de surface | Zingué |
|-----------------------|--------|

#### Fonctions

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec bac de plancher | Oui |
|----------------------|-----|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle ouverture de montage | Non |
| Verrouillage du couvercle      | Non |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

