



FR63L

univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x950x275, drzwi transp.

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	275 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK07

##### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	3
Liczba otworów płyty kołnierzej	6

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

##### Sprzęt

Liczba rzędów	6
---------------	---

##### Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----